



K150AL

Borne de junção Al/Cu fase 150mm²

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	290 A
------------------	-------

Dimensões

Altura	49 mm
Largura	31 mm
Profundidade	84 mm

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN Platine de fixação
----------	---------------------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	25 - 150 mm ²
---	--------------------------

Materiais

Cor	Cinzento-escuro
-----	-----------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----