



15047104

Pezzo c.le x comm./puls. a chiave x venez. Serie K.5 acciaio inox opac, vern.**Caratteristiche tecniche****Architettura**

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato Verniciato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	30 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Testo

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto

Identificazione

Disposizione di montaggio	Piastra centrale
---------------------------	------------------

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si