



15047104

K.5 Płytką czołowa do łącz. żaluzj. obrot. na klucz, stal szl nierdz.

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klucz
-----------------------------	-------

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Stal szlachetna Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	30 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05
Nadaje się do wyższej klasy IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Montaż	Mocowanie zaciskowe

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Ośłona centralna
------------------------	------------------

Odpowiednie do

K.x	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak