



K.1/K.5 - esph.p/estores chave, inx lac

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Materiais

Cor	Aço inoxidável
Código RAL	9022
Acabamento	Mate
Material	Aço inoxidável Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento Envernizado

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	71 mm
Profundidade	30 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Textos

Impressão	Com gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos

Adequado para

Berker K.x

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim