



1118892



### TMG-18/3 Türstation für Türlautsprecher 18/3 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
---------------------	-----------

Oberfläche	PVD
------------	-----

##### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

Materialstärke	2 mm
----------------	------

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	18
------------------	----

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

##### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	--

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild- Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild- Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------