



1118891



**TMG-18/2 Türstation für Türlautsprecher 18/2 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe Messing

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Funktionen**

Türkommunikationsart Audio

**Werkstoff**

Werkstoff Metall  
Edelstahl

Glanzgrad Matt

Werkstoff Ruftaster Edelstahl

Oberfläche PVD

**Abmessungen**

Dicke Putzausgleich 12 mm

Materialstärke 2 mm

**Spannung**

Betriebsspannung LED 12 - 12 V

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl Ruftasten 18

**Kompatibilität**

Installationstechnik für Türkommunikation 1+n-Audio  
2Draht  
i2Audio

**Texte**

Gehäuse Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren  
Auflageblechen

Beschriftung Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-  
Schlüssel

Beleuchtung Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-  
Hinterleuchtung

Schutz Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY

Montageart Für senkrechte Montage

Dichtung Mit Fugendichtungsband