



L68189010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der brennbaren Seiten	3
------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	100 mm
Innenbreite	59 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	2950 - 2950 mm²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

Geeignet für

FWK 3E 50x60	
--------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

