



L68189010

**Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Sicherheit**

Feuerwiderstandsklasse

I90

**Architektur**

Anzahl der beflammbaren Seiten

3

**Abmessungen**

Höhe

88 mm

Innenhöhe

50 mm

Breite

100 mm

Innenbreite

59 mm

Maß a

400 mm

Lichter innerer Querschnitt

2950 - 2950 mm<sup>2</sup>

**Werkstoff**

Werkstoff

Gips  
Stahl

Oberfläche

Lackiert

**Ausstattung**

Blechmaterial

Stahl

**Werkstoff**

Farbe

Verkehrsweiß

RAL Nummer

9016

**Geeignet für**

FWK 3E 50x60

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

