



L68189010

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	3
--------------------------------	---

Abmessungen

Höhe	88 mm
Innenhöhe	50 mm
Breite	100 mm
Innenbreite	59 mm
Maß a	400 mm
Lichter innerer Querschnitt	2950 - 2950 mm ²

Werkstoff

Werkstoff	Gips Stahl
Oberfläche	Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial	Stahl
---------------	-------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Abbildungen | Zeichnungen

