



15047109

Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x venez. Serie K.1 bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|--------|
| Elemento di controllo/comando | Chiave |
|-------------------------------|--------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 55 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 30 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |

Testo

| | |
|-------------------|------------------------|
| Stampa | Con stampa |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |

Adatto per

| | |
|-----|--|
| K.x | |
|-----|--|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità ROHS | Si |