



15047109

Centrd. voor sleutelcilinder jal.bed. berker K.1/K.5, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bedieningselement | Sleutel |
|-------------------|---------|

##### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Polarwit    |
| RAL-code                | 9010        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 30 mm |

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

##### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

##### Teksten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Opdruk       | Met opdruk      |
| Montagewijze | Klembevestiging |

##### Geschikt voor

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |