



FG26WD1

Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	1900 mm
Šířka	1600 mm
Hloubka	400 mm
Tloušťka bočnice	2 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm Speciální nástroj
Mechanická odolnost IK	IK10

Vybavení

Počet polí v šířce	6
Počet otvorů v desce příruby	12

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	72
-----------------------	----

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

