



FG26WD1

Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400

Technické vlastnosti

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK10
Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace
Typ uzamčení	Uzávěr dopplebart 3 mm Speciální nástroj

Elektrický proud

Jmenovitý proud	1600 A
-----------------	--------

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na podlahu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Rozměry

Hloubka	400 mm
Šířka	1600 mm
Tloušťka bočnice	2 mm
Výška	1900 mm

Vybavení

Počet otvorů v desce příruby	12
Počet polí v šířce	6
Počet řad v rozvaděči	72

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----