



FP51SN2



Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 800 mm bredd 300 mm.

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

Höjd	800 mm
Bredd	300 mm
Djup	205 mm
Material tjocklek sidovägg	1 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	3-punktsreglage Nyckellås
Slagtålighet IK	IK09

##### Utrustning

Antal sektioner i bredd	1
Antal öppningar för flänsplattor	2

##### Installation, montering

Montering	Väggmontering
Lämplig för utomhusinstallation	Nej

##### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Behandling	Pulverlackerad
Material	Stål

##### Utrustning

Antal rader	5
-------------	---

##### Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

##### Elektrisk ström

Märkström	250 A
-----------	-------

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----