



ZAL205

Verteilersäule, Baureihe 205, leer, 2010 x 583 x 277 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 2010 mm |
| Breite | 583 mm |
| Tiefe | 277 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 3,5 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | 3-Punkt Schloss |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 0 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|---------------|
| Montage auf | Eingrabsockel |
| Geeignet für Aussenbereich | Ja |

Werkstoff

| | |
|------------|---------------------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Werkstoff | Glasfaserverstärkter Kunststoff |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 7 |
|---------------|---|

Werkstoff

| | |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 2 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 400 V |
|--------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

