



FL354B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1750mm l 850mm p 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1750 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barillet Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

Equipement

Nombre de rangées	10
-------------------	----

Couvercle, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----