



FL354B

Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 65 h 1750mm l 850mm p 300mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1750 mm |
| Largeur                                    | 850 mm  |
| Profondeur                                 | 300 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm    |

#### Sécurité

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP65                          |
| Classe de protection      | Classe II                     |
| Type de verrouillage      | Serrure à barillet<br>Par clé |
| Résistance aux chocs IK   | IK08                          |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui           |

#### Matière

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Couleur    | Gris clair                           |
| Code RAL   | 7035                                 |
| Traitement | Non traité                           |
| Matériau   | Polyester renforcé de fibre de verre |

#### Equipement

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de rangées | 10 |
|-------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 0   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|