



FP51SW2

Univ. IP54 a.800 l.300 p.205

Características técnicas

Dimensões

Altura	800 mm
Largura	300 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	5
-----------------	---

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

Corrente elétrica

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----