



BKF200105

**tehalit.BK Kanał współpóźny boczna folia ochronna BKF 200x(105-150)mm stal**

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	24000 - 24000 mm <sup>2</sup>

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	99
---	----

**Wymiary**

Minimalna wysokość posadzki	105 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 150 mm

**Warunki użytkowania**

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Sprzęt**

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

**Instalacja, montaż**

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany

**Funkcje**

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Tak
---------------------------------------	-----

**Materiały**

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

**Funkcje**

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

**Pokrywa, drzwi**

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

