



BKF200105

tehalit.BK Kanał współpóźyomý boczna folia ochronna BKF 200x(105-150)mm stal

#### Właściwości techniczne

##### Wymiary

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	24000 - 24000 mm <sup>2</sup>

##### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	99
---	----

##### Wymiary

Minimalna wysokość posadzki	105 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 150 mm

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	2 kN

##### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

##### Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

##### Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

##### Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

##### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany

##### Funkcje

Podstawa odłączona od głównej obudowy	Tak
---------------------------------------	-----

##### Materiały

Obróbka	Ocynkowany
---------	------------

##### Funkcje

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

##### Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

