



1082898200

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. S.1 bianco luc.

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	20 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

S.x/B.x	
---------	--

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si