



41668982

Zásuvka s ochranným kontaktem, USA / KANADA NEMA 5-15 R, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	15 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	125 V
Jmenovité napětí	125 - 125 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	1013
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Počet jednotek	1
Vestavěná hloubka	19 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Upevnění šrouby

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	NEMA
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Kryt	Centrální krycí deska
Ochrana	Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH

Ano

V souladu se směrnicí RoHS

Ano