




41668989

Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-15 R Berker S.1 bianco polare lucido**Caratteristiche tecniche****Condizioni di impiego**

Tensione nominale	125 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	15 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità di installazione	19 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	NEMA
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si