



BRN7017017035

## BRN, bodemprofiel 70x170 mm, pvc, lichtgrijs

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 67 mm   |
| Breedte | 170 mm  |
| Lengte  | 2000 mm |

#### Deksel, deur

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Aantal monteerbare deksels | 3     |
| Dekselbreedte 1            | 80 mm |
| Deur 2                     | 45 mm |
| Dekselbreedte 3            | 45 mm |

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 9130 - 9130 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------|

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)    | 22 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 38 |

#### Compatibiliteit

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Formaat apparaatinbouwmogelijkheid | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, , KNX, installatieautomaten-inbouw |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### Installatie, montage

|                 |    |
|-----------------|----|
| Bodemperforatie | Ja |
|-----------------|----|

#### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                   | Lichtgrijs              |
| RAL-code                | 7035                    |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Kanaalverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|------------------|--------------------------------|

#### Samenstelling

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Inclusief kabelklem           | Ja |
| Aantal kabelhouders per meter | 0  |
| Met beschermfolie             | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

