



WH23120300Q

kallysto apparent complet: Interrupteur S6 Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Dimensions

Dimensions	88 x 88 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
Diamètre	60 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK04

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect Borne de connexion
---------------------------	------------------------------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Permutateur

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui