



KYA02NH4

Borne de passage-neutre, 2,5mm², 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	38,10 mm
Largeur	72,40 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm ²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui