




KYA02NH4

Durchgangsklemme 2, 5mm<sup>2</sup>-Neutral, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 24 A |
|-----------|------|

##### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 38,10 mm |
| Breite | 72,40 mm |
| Tiefe  | 5 mm     |

##### Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

##### Anschluss

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.13 - 4 mm <sup>2</sup>   |

##### Werkstoff

|           |               |
|-----------|---------------|
| Farbe     | Blau          |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |