
Productdatablad
KYA02NH4



KYA02NH4

Rijgklem 2,5 mm² nul, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A

Afmetingen

Hoogte	38,10 mm
Breedte	72,40 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 2.5 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm²

Materiaal

Kleur	Blauw
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja