



R26659010

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	60 mm
Bredd	100 mm

Tillbehör

Tillbehörstyp	Kapslad
---------------	---------

Inställningar

Vinkel område	90 - 90
---------------	---------

Material

Material	Stål
Behandling	Lackad
Färg	Vit
RAL-kod	9010

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Utrustning

Med skyddsfilm	Nej
----------------	-----

Illustrationer | teckningar

