




1102

Okvir, 2-struki, serija Glas, staklo prozirno

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	2

Materijali

Boja	Prirodno
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Staklo
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	80,40 mm
Širina	151,10 mm
Dubina	5,20 mm
Broj jedinica horizontalno	2
Broj jedinica vertikalno	2

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da