




BKF200065

Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 200 65-110

Technické vlastnosti

Rozměry

Šířka	200 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	17600 - 17600 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	72
---	----

Rozměry

Minimální výška potěru	65 mm
Rozsah nivelace	65 - 110 mm

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Vybavení

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

Instalace, montáž

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

Materiál

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Umělá hmota

Kryt, dveře

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink

Funkce

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

Materiál

Povrch	Pozink
--------	--------

Funkce

S průchozím dnem	Ne
------------------	----

Kryt, dveře

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano