



WYT920



KNX Bewegungsmelder für Inbetriebnahme mit ETS und easy 2,2m

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
------------------------	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Minimale Einschaltzeit	10 s
------------------------	------

Funktionen

Maximale Einschaltzeit	30 min
------------------------	--------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Erfassung

Erfassungswinkel einstellbar	45 - 90 °
------------------------------	-----------

Erfassungswinkel horizontal	90 - 180
-----------------------------	----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Texte

Drucktaster	Mit Taste für Automatik/Dauer-EIN/Dauer-AUS
-------------	---

Betriebsart	Mit 3 Betriebsarten: Automatik/Dauer EIN/Dauer AUS
-------------	--

Funktion	Anwesenheitssimulation Mit Partyfunktion
----------	---

Montageart	Mit Spreizkrallen Mit Demontageschutz
------------	--