




WE544

### Plaque 4 postes Essensya botanic

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de postes | 4 |
|------------------|---|

##### Matière

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Couleur    | Botanic            |
| Code RAL   | 6011               |
| Finition   | Satiné             |
| Matériau   | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué              |

##### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 80 mm  |
| Largeur    | 295 mm |
| Profondeur | 8 mm   |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Position de montage/connexion | Horizontal<br>Vertical |
|-------------------------------|------------------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |