



WH101203F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 108 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Blau
RAL Nummer 5012
Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Kunststoff
Oberfläche Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Abmessungen

Abmessungen 77 x 77 mm
Einbautiefe 11.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36.77 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 2W
Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar
Anschlussart Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante Zwischenschalter
Kreuz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja