



WH101203F

Insert avec plaque de fixation: Interrupteur S6

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	108 A
------------------------	-------

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie
---------	------------------------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Bleu
Code RAL	5012
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base
--	-----------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
Avec fixation à griffes	Non

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur de montage	11.1 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.77 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Raccordement

Type de contact	2x inverseurs
Type de connexion / prise	QuickConnect Borne enfichable

Textes

Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Type de raccordement	Interrupteur avec bornes enfichables
Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation	Permutateur Intermédiaire

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui