



KYA02LH3

Durchgangsklemme 2, 5mm<sup>2</sup>-Phase, 800V-24A, 3 Anschlüsse, Stecktechnik

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	24 A
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe	38.10 mm
Breite	59.70 mm
Tiefe	5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja