
Fiche technique du produit
KYA02LH3



KYA02LH3

Borne de passage-phase,2,5mm²,800V/24A, 3point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	24 A

Dimensions

Hauteur	38.10 mm
Largeur	59.70 mm
Profondeur	5 mm

Installation, montage

Montage	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 4 mm²

Matière

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui