
Productdatablad
KYA02LH3



KYA02LH3

Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, 3 x quickconnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	24 A

Afmetingen

Hoogte	38,10 mm
Breedte	59,70 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 2.5 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 4 mm²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACh-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja