
Productdatablad
KYA02LH4



KYA02LH4

Rijgklem 2,5 mm² fase, 24 A/800 V, 4 x quickconnect

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	24 A

Afmetingen

Hoogte	38,10 mm
Breedte	72,40 mm
Diepte	5 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.13 - 2.5 mm²
Doorsnede stijve geleider	0.13 - 4 mm²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja