



KYA02LH4

Durchgangsklemme 2, 5mm²-Phase, 800V-24A, 4 Anschlüsse, Stecktechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	24 A
-----------	------

Abmessungen

Höhe	38.10 mm
Breite	72.40 mm
Tiefe	5 mm

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.13 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.13 - 4 mm ²

Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja