



KYA02LH4

Borne de passage-phase, 2,5mm<sup>2</sup>, 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

24 A

**Dimensions**

Hauteur

38.10 mm

Largeur

72.40 mm

Profondeur

5 mm

**Installation, montage**

Montage

Rail DIN

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm<sup>2</sup>

**Matière**

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui