



KYA02LH2

Borne de passage-phase, 2,5mm², 800V/24A, 2point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

24 A

Dimensions

Hauteur

38.10 mm

Largeur

47.10 mm

Profondeur

5 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.13 - 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.13 - 4 mm²

Matière

Couleur

Gris

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui