



WH101203E

**Einsatz: Druckschalter S6**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	108 A
-------------	-------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Blau
RAL Nummer	5012
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement
------------------	--------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	50 x 53 mm
Einbautiefe	11.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.77 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

**Texte**

Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Anschlussart	Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Zwischenschalter Kreuz

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja