



WH101203E

Insert: Interrupteur S6

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré
En saillie

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Bleu

Code RAL 5012

Finition Mat

Matière Métal
Plastique
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 0

Dimensions

Dimensions 50 x 53 mm

Profondeur de montage 11.1 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 36.77 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Mode de montage Montage individuel ou associé

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Permutateur
Intermédiaire

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui