



LVZW300K05

### Stromwandler E\_ für LV NH1-3 300/5A 2,5VA Klasse 0,5S CH

#### Technische Eigenschaften

##### Funktionen

Genauigkeitsklasse	0.5 S
--------------------	-------

##### Leistung

Leistung	2.50 VA
----------	---------

##### Abmessungen

Höhe	63.50 mm
Breite	59.50 mm
Tiefe	30.10 mm
Höhe der Öffnung	12.50 mm
Breite der Öffnung	30.50 mm

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	3000 V
-----------------------	--------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm <sup>2</sup>

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

##### Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	300 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

##### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja