



WH_101201E



Einsatz: Druckschalter S3/2-polig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 108 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Blau
RAL Nummer 5012
Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Kunststoff
Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 0

Abmessungen

Abmessungen 50 x 53 mm
Einbautiefe 11.1 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20
Stoßfestigkeit IK IK02

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Kontaktart 1x Wechsler
Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckklemme

Texte

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage
Anschlussart Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante Wechselschalter S3 2-polig

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja