



WH\_101201E



**Insert: Interrupteur S3 / 2 pôles**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 108 A

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Bleu  
Code RAL 5012  
Finition Mat  
Matière Métal  
Plastique  
Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité  
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis  
Avec fixation à griffes Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 0

**Dimensions**

Dimensions 50 x 53 mm  
Profondeur de montage 11.1 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur  
Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne de connexion

**Textes**

Mode de montage Montage individuel ou associé  
Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables  
Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED  
Type de commutation Interrupteur inverseur S3 2-pôles

**Durabilité**

Sans halogène Oui  
Conforme à la directive RoHS Oui