



47357004

#### Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.5 Edelstahl Rostfrei

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

###### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

###### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Edelstahl

###### Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

###### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

###### Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

###### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

###### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

###### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

**Texte**

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

**Geeignet für**

Berker K.x
------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja