

Huvudbrytare 63 A, 4-polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	63 A
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	63 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	63 A

Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Enhetens konstruktionstyp	Fast
Antal poler	3P+N

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Anslutning

Area solid ledare	35 mm ²
Area flexibel ledare	35 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	8000 V
Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V

Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
Utförande som kompakt fränskiljare	Ja

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------