



WH20250909A

kallysto Bewegungsmelder Nebenstelle Minuterie mit Front für Kombination Braun

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor Bewegungsmelder

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite 60 mm

Einbautiefe 20 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Werkstoff

Farbe Braun

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Geeignet für Aussenbereich Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja